



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M12
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{max}	16,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	43 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,05 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen

Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------