



Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	221976 S
GTIN	4960664741656
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 - 0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOGU 030310 ER-GM

Typ: S

Eckenradius: 1 mm

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 1,6 mm

Technische Beschreibung

Typ	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOGU 030310 ER-GM
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm

Eckenradius	1 mm
Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 - 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		