

Garant GRIDLINE

CNC-Werkbank mit Gehäuse 30G, 26×24G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	970605 1500
GTIN	4062406163372
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 30G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und **200 kg** Tragfähigkeit. Mit Bambus Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970705.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Fußteil Breite	50 mm
Schubladengehäuse Breite	750 mm
Höhe	850 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm

Schubladengehäuse Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Gewicht	175 kg
Anzahl Schubladen	5
Schubladen Nutztiefe in G	24
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Schubladen Nutzbreite in G	26
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	CNC-Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931168 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931168 300
	931168 75

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm

931168 100

Knotenblech Typ 1

927122 1

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg Höhe
mm / Anzahl Schubladen 800/5

931115 800/5

Fußteil Höhe 800 mm

927000 800

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus
Plattenlänge 1500 mm

926001 1500