

Garant GRIDLINE

CNC-Beistellschrank mit Schubladen, 26×20G, Höhe mm / Typ: 1025/4**Bestelldaten**

Bestellnummer	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 60×28G, mit Schubladen 26×20G. **Mit Schiebetüren**, zentral verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss, 3-seitigem Abrollrand und **Rillengummimatte. Keine Einzelauszugsicherung.** Schubladen und Auszugböden können in beiden Schrankhälften eingebaut werden, ohne Mitteltrennwand. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Tragfähigkeit der Schubladen und Auszugböden **200 kg**. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster.

Bestückung:

Anzahl Schubladen (Nr. 930635 Gr. 75): 2

Anzahl Auszugböden (Nr. 930656 Gr. 75): 2

Lackierung:

Korpus, Auszugböden und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970708.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Breite	1500 mm

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	1025 mm
Gewicht	175 kg
Nutzhöhe	900 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×20G
Produktart	CNC-Maschinenbeistellschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930635 75
Auszugboden 200 kg Einbauhöhe 75 mm	930656 75
Schiebetüren-Beistellschrank mit Abrollrand Höhe 1025 mm	932130 1025