

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte: CA515****Bestelldaten**

Bestellnummer	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 160616 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Eckenradius	1,6 mm
Spanbrecher	PX
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 430 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen