



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WP

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 480 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 480 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	WP
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen