



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	PS
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 430 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen