

Garant GRIDLINE

## Vertikalschrank bodengeführte Auszüge bestückt mit Werkzeugaufnahmen, für Werkzeugschäfte: SK30



### Bestelldaten

Bestellnummer	971655 SK30
GTIN	4062406165512
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vertikalschrank in 30×28G mit bodengeführten Auszügen. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 330 mm passen 2 Träger nebeneinander. Vertikalschränke können nur bei **absolut geraden Böden** aufgestellt werden!

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30

Tiefe in G: 28

Vertikalauszug Schubladen Breite: 160 mm

## Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	408
Höhe	2000 mm
Anzahl Auszüge	4
Breite in E	36E
Tiefe	700 mm
für Werkzeugschäfte	SK 30
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Gewicht	310 kg
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130	24
Vertikalauszug Schubladen Breite	160 mm
Achsabstand A	69 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	28
Materialstärke	1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Schwerlast-Vertikalschrank

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ SK30	947390 SK30
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte SK30	970130 SK30

