

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: CA515****Bestelldaten**

Bestellnummer	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 120412 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 430 m/min
Spanbrecher	PX

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen