



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen