



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150608 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PS
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen