


ESD-Bodenplatte, Farbe: DARKGREY



Bestelldaten

Bestellnummer	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Artikelklasse	98E

Beschreibung

Ausführung:

PVC-Platten mit jeweils 2 Seiten positiver und 2 Seiten negativer Verzahnung. Ableitwiderstand ca. $10^6 \Omega$. Glatte Oberfläche und ableitender Unterzug mit Wabenstruktur.

Geeignet für Flurförderfahrzeuge, Hubwagen und Gabelstapler: bis Gesamtgewicht 2,5 t, hartbereift, bis 5 t luftbereift. Statisch: 50 kg/cm².

Die besondere Konstruktion der Bodenplatten ermöglicht eine schnelle Verlegung von größeren Flächen an ableitendem Industrieboden. Sie können auf allen harten Unterböden (sie sollten nur relativ eben sein, abgenutzte und feuchte Böden sind möglich) sowie auf Teppichböden mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden. Dunkelgrau marmoriert.

Hinweis:

Erdung des Bodenbelags über Kupferkabel Nr. 972591 und Erdungskit Nr. 972590. Bitte separat bestellen. Der Anschluss der Erdung muss durch eine Fachkraft ausgeführt werden.

Technische Beschreibung

Stärke	10,5 mm
Gewicht	4,5 kg
Material	PVC
Ableitwiderstand	$10^6 \Omega$

Oberfläche	glatt
Breite	60,8 cm
Farbe	dunkelgrau marmoriert
ESD-Ausstattung	ja
Länge	60,8 cm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	ESD Bodenmatte