



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T308 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 390 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	P
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen