



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 070202 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 390 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	HQ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 390 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen