

**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W80: 28-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236610 28-010
GTIN	4047109258389
Artikelklasse	24R

**Beschreibung**

KOMET® Wendeschneidplatte 28-010 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 09T308-01  
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/U

**Technische Beschreibung**

Bezeichnung	28-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 09T308-01
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935
Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	75 m/min	S
nass maximal	geeignet		