

**Garant**
**GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 5Mmm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	201070 5M
GTIN	4062406186258
Artikelklasse	11Z

## Beschreibung

### Ausführung:

**Feinstgewuchtete Werkzeuge**, besonders gut geeignet zur Verwendung mit **schnelllaufenden Spindeln**. Spezielle Geometrie zur optimierten Spanabfuhr durch **neuentwickeltes Wuchtverfahren**.

Höchste Laufruhe für **hervorragende Oberflächenqualität**.

## Technische Beschreibung

Spiralwinkel	30 Grad
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 1,8 mit HA
Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung	21 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,05 mm
Zähnezahl Z	1
Schaft	Zylinderschaft
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Schneiden-Ø $D_c$	5 mm
Freistellungs-Ø $D_1$	4,8 mm

Schneidenlänge $L_c$	16 mm
Toleranz Nenn- $\emptyset$	e8
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Serie	Master Alu
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	180 m/min	N
PE-HD	geeignet	130 m/min	N
PA 66	geeignet	150 m/min	N
PEEK	geeignet	130 m/min	N
PF 31	geeignet	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N
Cu	geeignet	140 m/min	N
CuZn	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		

nass minimal	bedingt geeignet
trocken	bedingt geeignet
<del>Luft</del>	<del>bedingt geeignet</del>
<b>Dienstleistungen</b>	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB