



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	GK
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen