



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 060204 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	HQ

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen