



## Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

WNMG 080408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	PS

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen