



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DCMT 070204 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 390 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	P
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen