



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T302 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	GK

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen