



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Spanbrecher	PS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen