




## Pitbull Spannklemme Messer, Gewinde M: M10



### Bestelldaten

Bestellnummer	370025 M10
GTIN	4046368563708
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

#### Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

### Technische Beschreibung

H <sub>1</sub>	11,4 mm
Material	Stahl
H	18,03 mm
B <sub>H9</sub>	25,4 mm
Spannkraft	26 kN
Klemmweg	1,7 mm

Klemmbreite	25,4 mm
Gewinde M	M10
B <sub>1</sub>	10,2 mm
Höhe H <sub>2</sub>	6,3 mm
maximales Anzugsmoment	40 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem