



Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 103mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370015 103
GTIN	4046368384501
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Schraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	M 16
H ₁	37,6 mm
Außen-Ø D	132,9 mm
Spannkraft	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D ₄	M 6/118

Außen-Ø D ₁	103 mm
D ₂ kleinster Spann-Ø	29,3 mm
maximales Anzugsmoment	280 Nm
max. Spannweg	0,38 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn