


Exzenter-Spannklemme, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370005 M12
GTIN	4046368503322
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- · Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
- Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12
Exzenterweg S ₁	2 mm
Sechskantscheibe SW	25 mm
Gewindelänge L	25 mm
Spannkraft	18 kN
Maß A	12,7 mm
Innensechskantscheibe SW ₁	8 mm
Scheibenhöhe H	9,5 mm
maximales Anzugsmoment	88 Nm

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Produktart Exzenter-Spannklemme