



Schruppschleifscheibe Silver, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 125X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheibe **Silver** mit Anteil an **präzisionsgeformtem Keramik Korn** für hohe Abschleifleistung und gute Standzeit. Für **INOX und Stahl**.

Verwendung:

Für Abtragsschleifen und schwere Trennarbeiten geeignet.

Spezifikation:

A36P-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	7 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Serie	SILVER
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		