

3M**Trennscheibe Silver, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563325 115
GTIN	5902658109317
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Trennscheibe Silver mit hoher Schnittleistung und Standzeit. Kornmischung mit

Präzisionsgeformtem Keramik Korn.**Verwendung:**

Für schnelle, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung.

Spezifikation:

A36R-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	115 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1 mm
Serie	SILVER
für Materialstärken	3 - 5 mm

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		