

KÄRCHER**Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT20APTE****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT20APTE
GTIN	4039784859258
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehöralterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Der obenliegende große ECO-Flachfaltfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Robuster 30 L-Behälter mit Bumper und Metallenkrollen.**
- **Kraftvoller Nass- und Trockensauger im kompakten Design (20 l).**

Kraftvoller Nass- und Trockensauger im kompakten Design (20 l). Das halbautomatische Filtersystem und der Flachfaltfilter sorgen für konstante Saugkraft. Mit Steckdose und Autostart.

- **Mit Steckdose und Autostart.**

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalt- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Leistungsaufnahme: 1380 W
Behältervolumen: 20 l
Anschlussnennweite: NW 35 mm
Länge: 440 mm
Breite: 380 mm
Höhe: 470 mm

Technische Beschreibung

Vakuum	254 mbar
Anschlussnennweite	NW 35 mm
Länge	440 mm
Anzahl Turbinen	1
Höhe	470 mm
Kabellänge	6 m
Breite	380 mm
Leistungsaufnahme	1380 W
Einschaltautomatik	ja
Herstellerbezeichnung	NT20APTE
Netzspannung	240 V
Gewicht	8,5 kg
Behältervolumen	20 l
Luftvolumenstrom	74 l/s
Netzfrequenz	60 Hz
Staubklasse – Sauger	L
Saugschlauch-Länge	2,5 m
Arbeitsgeräusch	66 dB(A)
Besonderheit	Kompakt
Filtersystem	Flachfilter

Zubehör

Gummi-Schrägrohrdüse Anschlussnennweite DN35	078527 DN35
Fugendüse schmal, 13 mm Anschlussnennweite DN35	078528 DN35
Filtertüten-Set 5-teilig passend für Sauger-Typ NT20	072808 NT20