

**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendepplatten-Vollbohrer,  
HB6715, Typ: GG**

## Bestelldaten

Bestellnummer	234037 GG
GTIN	4045197742315
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Empfehlung:**

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

**Hinweis:**

Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

Vorschub f: 0,04 - 0,18 mm/U

## Technische Beschreibung

Typ	GG
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204
Sorte	HB6715

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,04 - 0,18 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
trocken	geeignet		