



## Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

#### Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Anzahl Schneiden Z	8
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	89 mm

passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Klemmkeil	229720
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Schraube für Klemmkeil	229721
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720