

**Garant****Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 627/B****Bestelldaten**

Bestellnummer	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Artikelklasse	91L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (Ø 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

**Lieferumfang:**

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	1100 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene)	7
Modell	B

Nutzbreite	627 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Material Rad	PU
Breite	675 mm
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene)	4
Rad-Ø	160 mm
Höhe	925 mm
Grundfläche Breite	675 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Grundfläche Tiefe	1100 mm
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

## Zubehör

Ablage mit Deckel für System-Transportwagen Breite 627 mm	970175 627
Ablage für System-Transportwagen Breite 627 mm	970170 627