



Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GH, für Planfräser, PR1510, Typ: GG



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 223314 GG |
| GTIN | 4960664732876 |
| Artikelklasse | 25A |

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GH - Stabile Schneidkante.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Planschneide: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,3 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Typ | GG |
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,3 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 10 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | PNMG 1106XNEN-GH |
| Sorte | PR1510 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Planschneide | 2 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|---------|----------|----------------|----------|
| GG(G) | geeignet | 180 m/min | K |
| trocken | geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |