



## VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 15,5 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	123108 15,5
GTIN	4045197450975
Artikelklasse	12E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Starker Kern und Spezialausspitzung** – dadurch schneidende Querschneide mit **hoher Zentriergenauigkeit**. **Gerade Hauptschneiden** mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen **kurze Späne**.

#### Empfehlung:

##### Maximale Bohrtiefe:

Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5×Nenn-Ø.

##### Hinweis:

**NEUE GENERATION VERFÜGBAR!**

**Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123109.**

Innenkühlung: ja, mit 25 bar

Norm: Werksnorm

Toleranz Nenn-Ø: h7

Anzahl Schneiden Z: 2

Toleranz Nenn-Ø: h7

Spannutenlänge: 152 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 203 mm

Schaft-Ø: 16 mm

Vorschub  $f$  in Stahl < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/U

### Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h6
Vorschub $f$ in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,26 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø	15,5 mm

Spannutenlänge	152 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Schaft-Ø	16 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	203 mm
Norm	Werksnorm
empfohlene maximale Bohrtiefe	128,8 mm
Beschichtung	TiN
Schneidstoff	VHM
Bohrtiefe bis	8×D
Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Farbring	grün