

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APET 133508 FR, für Softcut® Fräser, HU7810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215303 ALU
GTIN	4045197743107
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APET 133508 FR
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		