

Garant GRIDLINE

Tool-UNIT Schrank (ohne UNIT) mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	971203 2000
GTIN	4062406163617
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit 6 Paar Aufnahmeschienen und 6 Tool-UNIT-Trägerschienen für maximal 18 Tool-UNITs. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 25-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Trägerschiene 150 kg**. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Trägerschienen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Gewicht	81 kg

Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Produktart	CNC-Schrank

Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Trägerschiene für Tool-UNIT Werkzeugträger für Schrank- / Abteillbreite 40	971270 40