

Garant
**Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZEER M, für Hochvorschubfräser,
HB9645, Typ: INOX**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 213137 INOX |
| GTIN | 4045197743268 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung
Ausführung:

Planschneidenlänge: 1,5 mm für hohe Oberflächengüte.

Bevorzugt bei schwierigen Anwendungen (Schnittunterbrechungen) einsetzen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Typ | INOX |
| Vorschub f_z pro Zahn | 0,9 mm |
| Programmierradius bei $a_{p \max}$ | 3,61 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | POMX 0704ZEER M |
| Sorte | HB9645 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|------------------------------|------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 70 m/min | S |
| nass maximal | bedingt geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |