

**Mitutoyo**
**Digitales Anzeigergerät, Anzahl angezeigter Achsen: 2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	499356 2
GTIN	4946368693538
Artikelklasse	44D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Einfach zu bedienendes Anzeigergerät zum Anschluss an Linear-Messsysteme. Anzeigebereich: 8 Digits und Vorzeichen (–), Netzanschluss: 220 Volt.

**Funktion:**

Nullstellung, Umschaltung der Zählrichtung, mm- / Inch-Umschaltung. Halbierung des Anzeigewertes, ABS- / INC-Koordinaten-Umschaltung, Addition / Subtraktion, Lochkreisbearbeitung, programmierbar. **Umfangreiche Berechnungsfunktionen:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC,  $\sqrt{\quad}$ ,  $\pi$ ), Funktionstasten für Fräs- und Drehmaschinen, Lochreihenbearbeitung.

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzkabel (2 m) und Ersatz-Sicherung.

**Sonderzubehör:**

Schnittstelleneinheit (RS 232, USB, Digimatic Eingang) für die Erfassung des Werkzeugversatzes, Linearmaßstab Nr. 499240 / 499241.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,0001 / 0,0005 Zoll
Ablesung	0,005 / 0,001 mm
Breite	80 mm
Länge	260 mm

Höhe	167 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Digitales Anzeigegerät