

Garant GRIDLINE

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen, mit Rollladen, für Werkzeugschäfte: SK30



Bestelldaten

Bestellnummer	971349 SK30
GTIN	4062406164706
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Mit Aufnahmeschienen im 25-mm-Raster verstellbar. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Maximale **Gesamttragfähigkeit** pro **Aufnahmeschienen-Paar 200 kg**, pro **Querträger 150 kg**.

Mit Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen, nicht farblich konfigurierbar.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Aufnahmeschienen Nr. 971525 Gr. 20 und Querträger mit Werkzeugaufnahmen Nr. 971570.

Lackierung:

Korpus, Aufnahmeschienen und Querträger lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	126 kg
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	120
Achsabstand A	72 mm
Breite	1000 mm
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Anzahl Querträger	6
Aufnahmeschienen	2 Paar
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank-Fronten	Rollladen
Produktart	CNC-Schrank

Zubehör

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar geeignet für Schranktiefe in G 20	971525 20
Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/Abteilbreite 40G für Werkzeugschäfte SK30	971570 SK30
Kunststoffeinsatz Typ SK30	947390 SK30