

simatherm
smart mounting

Induktions-Anwärmgerät



Bestelldaten

Bestellnummer	883965
GTIN	2050001919236
Artikelklasse	86H

Beschreibung

Ausführung:

Das mittelgroße simatherm® Induktions-Anwärmgerät für Wälzlager und andere ringförmige Metallteile bis 400 mm Bohrung. Mit der Zeit- und Temperaturautomatik lassen sich Walzlager auf die von Herstellern vorgeschriebenen 110 °C bzw. andere ringförmige Metallteile anwärmen. Besonders kompakte Bauweise – einschließlich 3 Joche nur 35 kg schwer.

Verwendung:

Schnelles und zielgenaues Erwärmen von Wälzlagern, Zahnrädern, Buchsen etc. Zur schonenden und sicheren Montage auf Wellen, Zapfen etc.

Lieferumfang:

Anwärmgerät, 3 Joche, Temperatursonde und Wärmeschutzhandschuhe.

Spannung: 230 V

Leistung: 3,7 kW

Werkstück-Innen-Ø ab: 20 mm

Werkstück-Außen-Ø bis: 400 mm

maximales Werkstückgewicht: 80 kg

Temperatur Regelbereich: 20 - 250 °C

Technische Beschreibung

Werkstück-Innen-Ø ab	20 mm
----------------------	-------

Temperatur Regelbereich	20 - 250 °C
Leistung	3,7 kW
Spannung	230 V
Werkstück-Außen-Ø bis	400 mm
maximales Werkstückgewicht	80 kg
Länge	420 mm
Breite	280 mm
Höhe	345 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Induktionsheizgerät