

Garant GRIDLINE

Vertikalschrank bodengeführte Auszüge bestückt mit Werkzeugaufnahmen, für Werkzeugschäfte: VDI20



Bestelldaten

Bestellnummer	971655 VDI20
GTIN	4062406165543
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalschrank in 30×28G mit bodengeführten Auszügen. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 330 mm passen 2 Träger nebeneinander. Vertikalschränke können nur bei **absolut geraden Böden** aufgestellt werden!

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30

Tiefe in G: 28

Vertikalauszug Schubladen Breite: 160 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Auszüge	4
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130	24
Vertikalauszug Schubladen Breite	160 mm
Höhe	2000 mm
Gewicht	310 kg
Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Achsabstand A	52 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte	672 VDI 20
Breite in E	36E
Breite in G	30
Tiefe in G	28
Materialstärke	1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Schwerlast-Vertikalschrank

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ VDI20	947390 VDI20
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte VDI20	970130 VDI20

