

Garant GRIDLINE

ESD-Fußteil inkl. manuelle Höhenverstellung, Höhe: 800 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972185 800
GTIN	4062406167318
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabelführungen - ermöglichen eine einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Höhenverstellung 150 mm.**Lackierung:**

Standardmäßig lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 972195 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig. Keine Erdung über Fußteile möglich.

elektrische Isolierung: EGB/ESD

Höhenverstellbereich: 800 - 950 mm

Breite: 50 mm

Tiefe: 700 mm

passend für Plattentiefe: 750 mm

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Tiefe	700 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Höhenverstellbereich	800 - 950 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Produktart	Fußteil höhenverstellbar für Werkbank