

Garant GRIDLINE

ESD-Trägersäulen, Höhe: 481 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972080 481
GTIN	4062406167134
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 und ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972160. Lochwände 1 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen möglich.

Technische Beschreibung

Tiefe	100 mm
Serie	Workstation

Gewicht	3 kg
maximale Bestückung mit Lochwand	1 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101
Breite	40 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Trägersäule