

## ESD-Bodenmatte, Typ: 1500X1200



### Bestelldaten

Bestellnummer	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Artikelklasse	98E

### Beschreibung

#### Ausführung:

ESD-Bodenmatte aus zweischichtigem Synthetikgummi mit besten Liegeeigenschaften ohne Stolperfallen aufgrund einer Stärke von 3,5 mm. Befahrbar mit Arbeitsdrehstuhl. Kurzzeitig temperaturfest gegen Temperaturbelastungen wie sie z.B. durch Lötzinspritzer verursacht werden. Mit extrem niederohmigem Unterzug und abgerundeten Ecken.

**Farbe:** platingrau, gesprenkelt.

**Ableitwiderstand:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Druckknopf-Kontaktierung:** 2×10,3 mm.

### Technische Beschreibung

Anzahl Druckknopf	2
Gewicht	7,8 kg
Stärke	3,5 mm
Breite	120 cm
Material	Synthetikgummi, zweischichtig
Druckknopf-Ø	10,3 mm
Länge	150 cm
Farbe	platingrau gesprenkelt
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent

elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	ESD Bodenmatte