

Garant GRIDLINE

ESD-Fachbodenschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972380 2000
GTIN	4062406180737
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Schrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Aufnahme von Fachböden in 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

ESD Prüfungen werden in Anlehnung an DIN EN 61340-5-1 durchgeführt. Eine Messung des Widerstandes gegen einen erdungsfähigen Punkt wird mit dem Grenzwert $R_{gp} < 1G\Omega$ durchgeführt. Fachböden sind **ESD-pulverbeschichtet**. Die Kunststofffüße des Schrankes sind nicht ESD-leitfähig, daher muss der Erdungspunkt der Schränke mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden werden.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt ohne ESD-Schutzverpackung. Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Schiebegriffe) sind nicht ESD-leitfähig.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite in G	40
Anzahl Fachboden	5
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Gewicht	102 kg
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	35 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------