

Garant**eco-Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge L: 101,5 mm

Unterlegplatte 1,5°: 279819 1

Unterlegplattenschraube: 259027 6

Pratze, Schraube, O-Ring: 259036 15

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
passend für Plattengröße	16 mm

Kopflänge L ₁	30 mm
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
Gesamtlänge L	101,5 mm
Serie	Eco
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplattenschraube	259027 6
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 15
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 15	259036 15
Spannschraube	272500
Schraube für Unterlegplatte	272540
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259027 6
Unterlegplatte Typ 1	279819 1