

**Garant****eco-Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

### Lieferumfang:

**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 20 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 30 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Unterlegplatte 1,5°: 279819 1

Unterlegplattenschraube: 259027 6

Pratze, Schraube, O-Ring: 259036 15

## Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm

Gesamtlänge L	89 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Unterlegplatte 1,5°	279819 1
passend für Plattengröße	16 mm
Serie	Eco
Unterlegplattenschraube	259027 6
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 15
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannschraube	272500
Pratzeneinheit Typ 15	259036 15
Schraube für Unterlegplatte	272540
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259027 6
Unterlegplatte Typ 1	279819 1