

Garant
VHM-Radiuskopierfräser, Diamant, Ø DC × L1: 0,6X11mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 209791 0,6X11 |
| GTIN | 4062406188443 |
| Artikelklasse | 11Y |

Beschreibung
Ausführung:

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp³**. Für **höchste Ansprüche an Leistung und Präzision** in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. **Extrem eingegrenzte Toleranzen** sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschleifener 2-Fasen-Hohlschliff. **Absatzwinkel $\alpha=16^\circ$** .

Toleranzen:

- **Schneidenradius: Radiuskontur 0 / -0,005 mm.**
- **Freistellungs-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, a_p Reduzierung anwenden!

Werte für:

Kopieren: $a_p = 0,15 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit v_f bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!

z.B: $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/Z] \times z$

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------|
| Freistellungs-Ø D_1 | 0,57 mm |
| Spiralwinkel | 25 Grad |
| Gesamtlänge L | 50 mm |
| Schneidenlänge L_c | 0,48 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 0,6 mm |
| Schaft-Ø D_s | 4 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung | 11 mm |
| Zähnezahl Z | 2 |
| Radius R | 0,3 mm |
| Beschichtung | Diamant |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Toleranz Nenn-Ø | 0 / -0,005 |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h5 |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | schwarz |
| Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------|----------|----------------|----------|
| PVDF GF20 | geeignet | 200 m/min | N |
| POM GF25 | geeignet | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | geeignet | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | geeignet | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | geeignet | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | geeignet | 160 m/min | N |
| Hybride | geeignet | | |
| Honeycomb Sandwich | geeignet | 350 m/min | N |
| GFK | geeignet | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | geeignet | 190 m/min | N |
| Graphit | geeignet | 340 m/min | N |
| nass minimal | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Luft

geeignet