

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7635, positiv, Typ: INOX

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212189 INOX
GTIN	4045197746603
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0501 MOSN
Typ	INOX
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7635
Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		