

Garant**Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, vaporisiert, M: M36****Bestelldaten**

Bestellnummer	135850 M36
GTIN	4045197746818
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Form C** (2 – 3 Gänge Anschnitt).

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 4 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D_s: 28 mm

Schaft-Vierkant □: 22 mm

Kernloch-Ø: 32 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	36 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	200 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D _s	28 mm
Anzahl Spannuten	4
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	4 mm

Kernloch-Ø	32 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gewindetiefe	108 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M36
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Uni	geeignet		

Öl	geeignet
nass maximal	bedingt geeignet