

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für  
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 26mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234000 26
GTIN	4045197739797
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:**  $-0,1 / +0,3$  mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis  $5 \times D$ .

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Verwendung Werbetext:**

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 080407.

**Hinweis:**

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge $L_1$	52 mm
Schaftlänge $L_s$	60 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Schaft-Ø $D_s$	32 mm

Wendeplattenschrauben-Set	239700 8IP (1,3 Nm)
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	26
Maximale Verstellgrenze $V_{max}$	0,25 mm
Auskraglänge $L_A$	73 mm
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP	239700 8IP